



50753512



Tryckknappsinsats Markis, Kron utanpåliggande, snabb, W.1, IP55, Vit

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Monmentan kontaktström	10 A
------------------------	------

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Material

Färg	Vit
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad
Transparent	Nej

Dimensioner

Höjd	55 mm
Bredd	55 mm
Djup	41 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	0 mm

Installation, montering

Montering	Utanpåliggande montering
-----------	--------------------------

Kontroller och indikatorer

Antal tryckknappar	Serietryckknapp
--------------------	-----------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
Slagtålighet IK	IK05

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 35 °C
------------------	-------------

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Text

Präglad	Utan symbol
Utförande	För skruvfästning
Försegling	Med heltäckande tätning på baksidan av kåpan för kabelgenomföring och ytjustering på baksidan
Anslutning	Med Wago klämkopplingsplint för 2 ledningar för ledningsdragning Med två klämplatser för Wago kopplingsplintar för 2 ledningar i kåpans golv
Anslutningstyp	Med snabbanslutning

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja