



30723505

int. a 2 poli con stampa "O" e "I" a parete Serie W.1 grigio/grigio chiaro opaco**Caratteristiche tecniche****Corrente**

Corrente di commutazione 10 A

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a parete

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Materiali

Colore Grigio

Codice RAL 7011

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento base con alloggiamento completo

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Serie

Serie 76 x 76 mm

Profondità di installazione 0 mm

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Corrente

Corrente nominale 10 A

Testo

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Tipo di connessione Con morsetto N
Con morsetto a molla

Tipo di commutazione 2x unipolare off

Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACh – SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì