



30723505

int. a 2 poli con stampa "0" e "I" a parete Serie W.1 grigio/grigio chiaro opaco

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione	10 A
--------------------------	------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Materiali

Colore	Grigio
Codice RAL	7011
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Identificazione

Disposizione di montaggio	Elemento base con alloggiamento completo
---------------------------	--

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

Controlli e indicatori

Numero di tasti	1
-----------------	---

Serie

Serie	76 x 76 mm
Profondità di installazione	0 mm
Profondità delle scatole da incasso	0 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
---	------

Architettura

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

Corrente

Corrente nominale	10 A
-------------------	------

Testo

Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
Tipo di connessione	Con morsetto N Con morsetto a molla
Tipo di commutazione	2x unipolare off

Sostenibilità

Senza alogenri	Si
Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si