



30863522

**Supporto Deviat. con Bilanc. illuminato Serie W.1 bianco pol. opac**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente di commutazione 10 A

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso  
Montaggio a parete

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 250 V

**Materiali**

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

**Identificazione**

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

**Controlli e indicatori**

Numero di tasti 1

**Serie**

Serie 58 x 58 mm

Profondità di installazione 12 mm

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

**Corrente**

Corrente nominale 10 A

**Testo**

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Tipo di connessione Con morsetto N  
Con morsetto a molla

Illuminazione Con gruppo LED blu da 230 V  
Per illuminazione

Tipo di commutazione Deviatore

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si