



30863522

Supporto Deviat. con Bilanc. illuminato Serie W.1 bianco pol. opac

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione

10 A

Installazione, montaggio

Montaggio su

Montaggio a incasso
Montaggio a parete

Condizioni di impiego

Tensione nominale

250 V

Materiali

Colore

Bianco polare

Codice RAL

9010

finitura superficiale

Opaco

Materiale

Materiale termoplastico

Trattamento

Non trattato

Identificazione

Disposizione di montaggio

Elemento di controllo

Connettività

Tipo di montaggio/installazione

Fissaggio a vite

Controlli e indicatori

Numero di tasti

1

Serie

Serie

58 x 58 mm

Profondità di installazione

12 mm

Profondità delle scatole da incasso

0 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)

IP55

Corrente

Corrente nominale

10 A

Testo

Tipo di montaggio

Per fissaggio a vite

Tipo di connessione

Con morsetto N

Con morsetto a molla

Illuminazione

Con gruppo LED blu da 230 V

Per illuminazione

Tipo di commutazione

Deviatore

Sostenibilità

Conformità REACh - SVHC free

Si

Conformità ROHS

Si