



50413515



pulsdr. (maak) met tekstv. verl. (blauw), berker W.1, grijs

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Impulsstroom 10 A

Spanning

Nominale spanning 250 V

Uitvoering

Bedieningselement Wip

Materiaal

Kleur Grijs

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Transparant Nee

Afmetingen

Hoogte 70,90 mm

Breedte 70,90 mm

Diepte 41,50 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 0 mm

Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld 12 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage
Oppervlaktemontage

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Type drukknop Enkele drukknop

Met terugmeldcontact Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP55

Slagvastheid IK IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -25 - 35 °C

Toebehoren

Heeft tekstveld Ja

Teksten

Opdruk Zonder opdruk

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Verlichting Met blauwe led-lamp 230 V

Klem Wago-verbindingklemmen 3-draads voor bedrading

Aansluitwijze Met N-klem
Met steekklemmen

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja