



50413515



Technické vlastnosti

Elektrický proud

Dotykový proud	10 A
----------------	------

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Architektura

Řídicí/ovládací prvek	Klapka
-----------------------	--------

Materiál

Barva	Šedá
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený
Průhledné	Ne

Rozměry

Výška	70,90 mm
Šířka	70,90 mm
Hloubka	41,50 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	0 mm
Výška pásky P-touch popisového pole	12 mm

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž Montáž na omítku
--------	--------------------------------------

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek	1
Typ tlačítka	Jednoduché tlačítko
Se signálním kontaktem zpětné vazby	Ne

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP55
Mechanická odolnost IK	IK05

Příslušenství

Popisové pole	Ano
---------------	-----

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 35 °C
------------------	-------------

Texty

Potisk	Bez potisku
Způsob montáže	Pro přišroubování
Osvětlení	S modrou jednotkou LED 230 V
Svorka	Třívodičová přípojovací svorka Wago s klipem pro zapojení
Typ připojení	S N-svorkou S bezšroubovými svorkami

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano