



50413515



Tryckknappsinsats 1-polig infälld, blå LED, märkfält, snabb, W.1, IP55, Grå

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Monmentan kontaktström	10 A
------------------------	------

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Arkitektur

Styr/manöverelement	Vippa
---------------------	-------

Material

Färg	Grå
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad
Transparent	Nej

Dimensioner

Höjd	70,90 mm
Bredd	70,90 mm
Djup	41,50 mm
Inbyggjadsdjup infällda lådor	0 mm

Installation, montering

Montering	Infälld montering Utanpåliggande montering
-----------	---

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
Antal tryckknappar	Enkel tryckknapp
Med kontakt för återkopplingssignal	Nej

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
Slagtålighet IK	IK05

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 35 °C
------------------	-------------

Tillbehör

Har märksfält	Ja
---------------	----

Text

Präglad	Utan symbol
Utförande	För skruvfästning
Belysning	med {b blå} 230 V LED-enhet
Anslutning	Wago snabbanslutning för 3 ledningar
Anslutningstyp	Med N-anslutning Med snabbanslutning

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja