



VB218R

Coffret vega en saillie, largeur 36 modules, hauteur 1 rangée, porte transparent

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	En saillie
-------------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	90 A
-------------------------	------

Equipped

Nombre de rails	2
Nombre de rangées	2
Avec fermeture	No
Dispose d'un bornier neutre	No

Capacité

Nombre de modules	36
-------------------	----

Dimensions

Hauteur	475 mm
Largeur	400 mm
Profondeur	146 mm

Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	1

Dimensions

Largeur en modules	18
--------------------	----

Plastron, porte

Porte transparente	Oui
--------------------	-----

Matières

Matière	Polystyrène (PS)
Code RAL	9010
Couleur	Blanc

Equipped

Borne de mise à la terre	Oui
Dispose d'une plaque de montage	No

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP40
Type de verrouillage	Loquet Sans serrure
Test au fil incandescent	650 °C

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----