



VB218R

vega verdeelkast 2R. 36MOD. - doorzichtige deur

Technische karakteristieken

Installatie, montage

| | |
|---------------|--------------------|
| Gemonteerd op | Oppervlaktemontage |
|---------------|--------------------|

Elektrische Stroom

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 90 A |
|-----------------|------|

Uitrusting

| | |
|----------------------|-----|
| Aantal DIN-rails | 2 |
| Aantal rijen | 2 |
| Met slot | Nee |
| Heeft N -klemmenblok | Nee |

Capaciteit

| | |
|----------------|----|
| Aantal modules | 36 |
|----------------|----|

Afmetingen

| | |
|---------|--------|
| Hoogte | 475 mm |
| Breedte | 400 mm |
| Diepte | 146 mm |

Deksel, deur

| | |
|-------------------|---|
| Aantal kastdeuren | 1 |
| Aantal sloten | 1 |

Afmetingen

| | |
|-------------------------|----|
| Aantal breedte-eenheden | 18 |
|-------------------------|----|

Deksel, deur

| | |
|--------------------|----|
| Deuris transparant | Ja |
|--------------------|----|

Materiaal

| | |
|-----------|------------------|
| Materiaal | Polystyreen (PS) |
| RAL-kleur | 9010 |
| Kleur | Wit |

Uitrusting

| | |
|-------------------------|-----|
| Heeft aarde-klemmenblok | Ja |
| Materiaal montageplaat | Nee |

Veiligheid

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Beschermingsklasse | Isolatieklasse II |
| Slagvastheid IK | IK07 |
| Beschermingsgraad IP | IP40 |
| Type slot | Klikslot Zonder slot |
| Gloeidraad test | 650 °C |

Duurzaamheid

| | |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|