



VB418B

Coffret vega en saillie, largeur 72 modules, hauteur 1 rangée, porte opaque

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal 125 A

Équipement

Nombre de rails 4

Nombre rangées 4

Avec fermeture Non

Borne à conducteur neutre Non

Capacité

Nombre de modules 72

Dimensions

Hauteur 775 mm

Largeur 400 mm

Profondeur 146 mm

Cache, porte

Nombre de portes 1

Nombre de serrure de la porte 1

Dimensions

Nombre d'unités de largeur 18

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matière

Matière Polystyrène (PS)

Code RAL 9010

Couleur Blanc

Équipement

Borne de mise à la terre Oui

Plaque de montage incluse Non

Sécurité

Classe de protection Classe II

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP40

Type de verrouillage Loquet
Sans serrure

GWT tenue au fil incandescent 650 °C

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui