



VB118R

Coffret vega en saillie, largeur 18 modules, hauteur 1 rangée, porte transparent

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	En saillie
-------------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	90 A
-------------------------	------

Equipement

Nombre de rails	1
-----------------	---

Nombre de rangées	1
-------------------	---

Avec fermeture	No
----------------	----

Dispose d'un bornier neutre	No
-----------------------------	----

Capacité

Nombre de modules	18
-------------------	----

Dimensions

Hauteur	325 mm
---------	--------

Largeur	400 mm
---------	--------

Profondeur	146 mm
------------	--------

Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
-------------------------------	---

Nombre de serrures	1
--------------------	---

Dimensions

Largeur en modules	18
--------------------	----

Plastron, porte

Porte transparente	Oui
--------------------	-----

Matières

Matière	Polystyrène (PS)
---------	------------------

Code RAL	9010
----------	------

Couleur	Blanc
---------	-------

Equipement

Borne de mise à la terre	Oui
--------------------------	-----

Dispose d'une plaque de montage	No
---------------------------------	----

Sécurité

Classe de protection	Classe II
----------------------	-----------

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Indice de protection IP	IP40
-------------------------	------

Type de verrouillage	Loquet Sans serrure
----------------------	------------------------

Test au fil incandescent	650 °C
--------------------------	--------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----