



VB118R

**vega verdeelkast 1R. 18MOD. - doorzichtige deur**

**Technische karakteristieken**

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom 90 A

**Uitrusting**

Aantal DIN-rails 1

Aantal rijen 1

Met slot Nee

Heeft N -klemmenblok Nee

**Capaciteit**

Aantal modules 18

**Afmetingen**

Hoogte 325 mm

Breedte 400 mm

Diepte 146 mm

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren 1

Aantal sloten 1

**Afmetingen**

Aantal breedte-eenheden 18

**Deksel, deur**

Deuris transparant Ja

**Materiaal**

Materiaal Polystyreen (PS)

RAL-kleur 9010

Kleur Wit

**Uitrusting**

Heeft aarde-klemmenblok Ja

Materiaal montageplaat Nee

**Veiligheid**

Beschermingsklasse Isolatieklasse II

Slagvastheid IK IK07

Beschermingsgraad IP IP40

Type slot Klikslot  
Zonder slot

Gloeidraad test 650 °C

**Duurzaamheid**

RoHS conform Ja