



VB218B

**vega verdeelkast 2R. 36MOD. - volle deur**

**Technische karakteristieken**

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom	90 A
-----------------	------

**Uitrusting**

Aantal DIN-rails	2
Aantal rijen	2
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee

**Capaciteit**

Aantal modules	36
----------------	----

**Afmetingen**

Hoogte	475 mm
Breedte	400 mm
Diepte	146 mm

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1

**Afmetingen**

Aantal breedte-eenheden	18
-------------------------	----

**Deksel, deur**

Deuris transparant	Nee
--------------------	-----

**Materiaal**

Materiaal	Polystyreen (PS)
RAL-kleur	9010
Kleur	Wit

**Uitrusting**

Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

**Veiligheid**

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP40
Type slot	Klikslot Zonder slot
Gloeidraad test	650 °C

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----