



VB218B

Coffret vega en saillie, largeur 36 modules, hauteur 1 rangée, porte opaque

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	90 A
-------------------------	------

Equipement

Nombre de rails	2
-----------------	---

Nombre rangées	2
----------------	---

Avec fermeture	Non
----------------	-----

Borne à conducteur neutre	Non
---------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	36
-------------------	----

Dimensions

Hauteur	475 mm
---------	--------

Largeur	400 mm
---------	--------

Profondeur	146 mm
------------	--------

Cache, porte

Nombre de portes	1
------------------	---

Nombre de serrure de la porte	1
-------------------------------	---

Dimensions

Nombre d'unités de largeur	18
----------------------------	----

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

Matière

Matière	Polystyrène (PS)
---------	------------------

Code RAL	9010
----------	------

Couleur	Blanc
---------	-------

Equipement

Borne de mise à la terre	Oui
--------------------------	-----

Plaque de montage incluse	Non
---------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection	Classe II
----------------------	-----------

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Indice de protection IP	IP40
-------------------------	------

Type de verrouillage	Loquet Sans serrure
----------------------	------------------------

GWT tenue au fil incandescent	650 °C
-------------------------------	--------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----