



VB218B

**Coffret vega en saillie, largeur 36 modules, hauteur 1 rangée, porte opaque**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 90 A

**Équipement**

Nombre de rails 2

Nombre rangées 2

Avec fermeture Non

Borne à conducteur neutre Non

**Capacité**

Nombre de modules 36

**Dimensions**

Hauteur 475 mm

Largeur 400 mm

Profondeur 146 mm

**Cache, porte**

Nombre de portes 1

Nombre de serrure de la porte 1

**Dimensions**

Nombre d'unités de largeur 18

**Cache, porte**

Couvercle/porte transparent(e) Non

**Matière**

Matière Polystyrène (PS)

Code RAL 9010

Couleur Blanc

**Équipement**

Borne de mise à la terre Oui

Plaque de montage incluse Non

**Sécurité**

Classe de protection Classe II

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP40

Type de verrouillage Loquet  
Sans serrure

GWT tenue au fil incandescent 650 °C

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui