



VB318R

vega verdeelkast 3R. 54MOD. - doorzichtige deur

Technische karakteristieken

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

Uitrusting

Aantal DIN-rails	3
Aantal rijen	3
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee

Capaciteit

Aantal modules	54
----------------	----

Afmetingen

Hoogte	625 mm
Breedte	400 mm
Diepte	146 mm

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	18
-------------------------	----

Deksel, deur

Deuris transparant	Ja
--------------------	----

Connectiviteit

Aansluitwijze	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Materiaal

Materiaal	Polystyreen (PS)
RAL-kleur	9010
Kleur	Wit

Uitrusting

Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP40
Type slot	Klikslot Zonder slot
Gloeidraad test	650 °C

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----