



VB118B

Coffret vega en saillie, largeur 18 modules, hauteur 1 rangée, porte opaque

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal 90 A

Equipement

Nombre de rails 1
 Nombre rangées 1
 Avec fermeture Non
 Borne à conducteur neutre Non

Capacité

Nombre de modules 18

Dimensions

Hauteur 325 mm
 Largeur 400 mm
 Profondeur 146 mm

Cache, porte

Nombre de portes 1
 Nombre de serrure de la porte 1

Dimensions

Nombre d'unités de largeur 18

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matière

Matière Polystyrène (PS)
 Code RAL 9010
 Couleur Blanc

Equipement

Borne de mise à la terre Oui
 Plaque de montage incluse Non

Sécurité

Classe de protection Classe II
 Résistance aux chocs IK IK07
 Indice de protection IP IP40
 Type de verrouillage Loquet
Sans serrure
 GWT tenue au fil incandescent 650 °C

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui