



VB418R

**Coffret vega en saillie, largeur 72 modules, hauteur 1 rangée, porte transparent**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur	En saillie
-------------	------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

**Equipement**

Nombre de rails	4
-----------------	---

Nombre de rangées	4
-------------------	---

Avec fermeture	No
----------------	----

Dispose d'un bornier neutre	No
-----------------------------	----

**Capacité**

Nombre de modules	72
-------------------	----

**Dimensions**

Hauteur	775 mm
---------	--------

Largeur	400 mm
---------	--------

Profondeur	146 mm
------------	--------

**Plastron, porte**

Nombre de portes de l'armoire	1
-------------------------------	---

Nombre de serrures	1
--------------------	---

**Dimensions**

Largeur en modules	18
--------------------	----

**Plastron, porte**

Porte transparente	Oui
--------------------	-----

**Matières**

Matière	Polystyrène (PS)
---------	------------------

Code RAL	9010
----------	------

Couleur	Blanc
---------	-------

**Equipement**

Borne de mise à la terre	Oui
--------------------------	-----

Dispose d'une plaque de montage	No
---------------------------------	----

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
----------------------	-----------

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Indice de protection IP	IP40
-------------------------	------

Type de verrouillage	Loquet Sans serrure
----------------------	------------------------

Test au fil incandescent	650 °C
--------------------------	--------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----