



VB418R

**Coffret vega en saillie, largeur 72 modules, hauteur 1 rangée, porte transparent**

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

#### Equipement

Nombre de rails	4
-----------------	---

Nombre rangées	4
----------------	---

Avec fermeture	Non
----------------	-----

Borne à conducteur neutre	Non
---------------------------	-----

#### Capacité

Nombre de modules	72
-------------------	----

#### Dimensions

Hauteur	775 mm
---------	--------

Largeur	400 mm
---------	--------

Profondeur	146 mm
------------	--------

#### Cache, porte

Nombre de portes	1
------------------	---

Nombre de serrure de la porte	1
-------------------------------	---

#### Dimensions

Nombre d'unités de largeur	18
----------------------------	----

#### Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
--------------------------------	-----

#### Matière

Matière	Polystyrène (PS)
---------	------------------

Code RAL	9010
----------	------

Couleur	Blanc
---------	-------

#### Equipement

Borne de mise à la terre	Oui
--------------------------	-----

Plaque de montage incluse	Non
---------------------------	-----

#### Sécurité

Classe de protection	Classe II
----------------------	-----------

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Indice de protection IP	IP40
-------------------------	------

Type de verrouillage	Loquet Sans serrure
----------------------	------------------------

GWT tenue au fil incandescent	650 °C
-------------------------------	--------

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----