



VB418R

**Coffret vega en saillie, largeur 72 modules, hauteur 1 rangée, porte transparent**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage	En saillie
---------	------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

**Équipement**

Nombre de rails	4
Nombre rangées	4
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non

**Capacité**

Nombre de modules	72
-------------------	----

**Dimensions**

Hauteur	775 mm
Largeur	400 mm
Profondeur	146 mm

**Cache, porte**

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1

**Dimensions**

Nombre d'unités de largeur	18
----------------------------	----

**Cache, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
--------------------------------	-----

**Matière**

Matière	Polystyrène (PS)
Code RAL	9010
Couleur	Blanc

**Équipement**

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP40
Type de verrouillage	Loquet Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	650 °C

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----