




KDN163A

Szyna grzebieniowa widelkowa pozioma 1P 10mm² 12M

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	63 A
-----------------	------

Architektura

Liczba biegunów	1
-----------------	---

Wymiary

Długość	210 mm
---------	--------

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	4500 V
--	--------

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	415 - 415 V
--	-------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	10 mm ²
--	--------------------

Typ złącza/wtyku	Szyna zbiorcza fazowa z widelkami
------------------	-----------------------------------

Pojemność

Liczba modułów	12
----------------	----

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
---------------------------	-----