




KDN163A

Sabirnica, viličasta, 1P, 63A, 10mm², 12M

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	63 A
----------------	------

Arhitektura

Broj polova	1
-------------	---

Dimenzije

Dužina	210 mm
--------	--------

Napon

Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp	4500 V
---------------------------------------	--------

Nazivni radni napon Ue	415 - 415 V
------------------------	-------------

Veza

Presjek krutog provodnika	10 mm ²
---------------------------	--------------------

Vrsta priključka/utikača	Šina za faze, viličasta
--------------------------	-------------------------

Kapacitet

Broj modula	12
-------------	----

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
----------------	----