



FL729L

orion.tech IP65 altura 800 largura 600 profundidade 300

#### Características técnicas

##### Dimensões

Altura	800 mm
Largura	600 mm
Profundidade	300 mm
Espessura da parede lateral	1 mm

##### Segurança

Índice de proteção IP	IP65
Classe de proteção	Classe de isolamento I
Recebe fechadura	Fechadura com canhão metálico Fechadura com chave
Resistência ao impactos IK	IK10

##### Equipamento

Número de aberturas da placa de flange	2
--	---

##### Instalação, montagem

Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Não

##### Materiais

Cor	Cinza-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

##### Equipamento

Número de filas	1
-----------------	---

##### Tampa, porta

Número de portas de armário	1
A porta/tampa é transparente	Não

##### Corrente elétrica

Corrente nominal	630 A
------------------	-------

##### Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHs	Sim