



FL729L

orion.tech IP65 a.800 l.600 p.300

Características técnicas

Dimensões

| | |
|-----------------------------|--------|
| Altura | 800 mm |
| Largura | 600 mm |
| Profundidade | 300 mm |
| Espessura da parede lateral | 1 mm |

Índice de proteção

| | |
|----------------------------|--|
| Índice de proteção IP | IP65 |
| Classe de proteção | Classe de isolamento I |
| Recebe fechadura | Fechadura com canhão metálico Fechadura com chave |
| Resistência ao impactos IK | IK10 |

Equipamento

| | |
|--|---|
| Número de aberturas da placa de flange | 2 |
|--|---|

Instalação / montagem

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Montagem | Montagem na parede |
| Adequado para utilização no exterior | Não |

Materiais

| | |
|------------|----------------|
| Cor | Cinzento-claro |
| Código RAL | 7035 |
| Tratamento | Revestido a pó |
| Material | Aço |

Equipamento

| | |
|-----------------|---|
| Número de filas | 1 |
|-----------------|---|

Tampa, porta

| | |
|------------------------------|-----|
| Número de portas de armário | 1 |
| A porta/tampa é transparente | Não |

Intensidade de corrente

| | |
|------------------|-------|
| Corrente nominal | 630 A |
|------------------|-------|

Sustentabilidade

| | |
|--------------------|-----|
| Livre de halógenio | Sim |
| Conformidade RoHS | Sim |