



WS012H



### Interrupteur va-et-vient Systo 10A 1 module Blanc AntiBactérien

#### Caractéristiques techniques

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Matière

Code RAL	9010
Finition	Satiné
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitements	Laqué

##### Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
--	--------------------------------------

##### Connectivité

Type de montage	Fixation par serrage Encastré ou en goulotte
-----------------	---

##### Dimensions

Dimensions	45 x 22 mm
Profondeur de montage	40 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP31D
Résistance aux chocs IK	IK07

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

##### Raccordement

Type de contacts	2 voies
------------------	---------

##### Textes

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	2 voies