



FL300B

orion plus IP65 PO a.550 l.600 p.300

**Características técnicas**

**Dimensões**

Altura	550 mm
Largura	600 mm
Profundidade	300 mm
Espessura da parede lateral	1,50 mm

**Segurança**

Índice de proteção IP	IP65
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	3 lados 7 mm Fechadura com chave
Resistência ao impactos IK	IK10

**Equipamento**

Número de secções	1
Número de aberturas da placa de flange	0

**Instalação, montagem**

Montagem	Montagem à superfície
Adequado para utilização no exterior	Sim

**Materiais**

Cor	Cinzentto-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Sem tratamento
Material	Plástico

**Equipamento**

Número de filas	3
-----------------	---

**Tampa, porta**

Número de portas de armário	0
A porta/tampa é transparente	Sim

**Corrente elétrica**

Corrente nominal	630 A
------------------	-------

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----