



FL300B

**ORION+ ΕΡΜΑΡΙΟ IP65 ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ 600X550X300**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Διαστάσεις**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Ύψος                       | 550 mm  |
| Πλάτος                     | 600 mm  |
| Βάθος                      | 300 mm  |
| Πάχος πλευρικού τοιχώματος | 1,50 mm |

**Ασφάλεια**

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP65                                  |
| Κλάση προστασίας          | Κατηγορία μόνωσης II                  |
| Τύπος κλειδώματος         | 3 πλευρών 7 mm<br>Κλειδαριά με κλειδί |
| Αντοχή σε κρούση IK       | IK10                                  |

**Εξοπλισμός**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Αριθμός τμήματος σε πλάτος         | 1 |
| Αριθμός ανοιγμάτων πλάκας φλάντζας | 0 |

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Τοποθέτηση                    | Επίτοιχη τοποθέτηση |
| Κατάλληλο για εξωτερική χρήση | Ναι                 |

**Υλικά**

|             |              |
|-------------|--------------|
| Χρώμα       | Ανοιχτό γκρι |
| Κωδικός RAL | 7035         |
| Μεταχείριση | Ακατέργαστο  |
| Υλικό       | Πλαστικό     |

**Εξοπλισμός**

|                |   |
|----------------|---|
| Αριθμός σειρών | 3 |
|----------------|---|

**Κάλυμμα, πόρτα**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Αριθμός πορτών ερμαρίου | 0   |
| Με διάφανη πόρτα        | Ναι |

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 630 A |
|------------------|-------|

**Βιωσιμότητα**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |
|-----------------|-----|