



HWX045H

Standardmonterad hjälpkontakt lågnivå HW2/4 (AX)

Tekniska egenskaper

Anslutning

Typ av montering Klickmontage

Spänning

Matarspänning AC

Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -40 - 70 °C

Förvarings-/transporttemperatur -40 - 70 °C

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström 0 W

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP2X

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja