



HWX044H

**Standardmonterad hjälpkontakt HW2/4 (AX)**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

Märkström 230 V AC15 2 A

**Anslutning**

Typ av montering Klickmontage

**Spänning**

Matarspänning AC

**Frekvens**

Frekvens 50 - 60 Hz

**Användningsförhållanden**

Drifttemperatur -40 - 70 °C

Förvarings-/transporttemperatur -40 - 70 °C

**Ström**

Total effektförlust vid nominell märkström 0 W

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP) IP2X

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja