




HWX044H

Standardmonterad hjälpkontakt HW2/4 (AX)

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Märkström 230 V AC15 | 2 A |
|----------------------|-----|

Anslutning

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Typ av montering | Klickmontage |
|------------------|--------------|

Spänning

|                      |    |
|----------------------|----|
| Typ av matarspänning | AC |
|----------------------|----|

Frekvens

|          |            |
|----------|------------|
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

Användningsförhållanden

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Driftstemperatur                | -40 - 70 °C |
| Förvarings-/transporttemperatur | -40 - 70 °C |

Ström

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Total effektförlust vid nominell märkström | 0 W |
|--------------------------------------------|-----|

Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP2X |
|---------------------|------|

Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |