




TYAS664AN



Universele zelflerende dimmer 4x 300 W, KNX Secure, multi-fase

Technische karakteristieken

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
Ingangsspanning	230 - 230 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF	Nee
Type connector/stekker	Quickconnect

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
--------------------------	-------------

Teksten

Zekering	Oververhittingsbeveiliging (aanduiding door led) Beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting (per kanaal indicatie via led)
Dimprincipe	Fase aan-/afsnijding afhankelijk van soort belasting, zelflerend Minimale/maximale dimwaarde per kanaal op het apparaat instelbaar
Functie	Programmeerfunctie voor geoptimaliseerd bedrijf van compacte tl-lampen en led-lampen via bus inschakelbaar
Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen
Etikettering	Groot tekstveld
Beveiliging	Met oververhittings-, overbelastings- en kortsluitbeveiliging

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----