


TYAS664AN



Ściemniacz 4-kanalowy, 300W funkcja sumowania obciążenia

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie robocze magistrali	21 - 32 V
Zakres napięcia wejściowego	230 - 230 V

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Nie
Typ połączenia	quickconnect

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS easy
--------------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Bezpiecznik	Zabezpieczenie przed przegrzaniem (sygnalizacja za pomocą diody LED) Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem (sygnalizacja za pomocą diody LED)
Zasada ściemniania	Regulacja poprzez wycięcie lub obcięcie fazy w zależności od rodzaju obciążenia, "samoucząca" Minimalne/maksymalne wartości ściemniania dla kanału możliwe do ustawienia na urządzeniu
Funkcja	Możliwość aktywacji za pośrednictwem magistrali funkcji uczenia się w celu optymalizacji działania kompaktowych lamp fluorescencyjnych i lamp LED
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi quickconnect
Oznaczenie	Duże pole opisowe
Ochrona	Z ochroną przed przegrzaniem, przeciążeniem i zwarcie

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----