




TYAS664AN



Variador 4 canais 300W KNX-S

Características técnicas

Tensão

Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V
Tensão de entrada	230 - 230 V

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Conectividade

Sistema bus RF KNX	Não
Tipo de ligações	QuickConnect

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy
--------------------------------	----------

Textos

Fusível	Proteção contra sobreaquecimento (visor com LED) À prova de curto-círcuito e protegido contra sobrecarga (visor com LED)
---------	---

Princípio de regulação da intensidade luminosa	Corte de início de fase ou corte de acordo com tipo de carga, auto-programação Valores mínimos/máximos de regulação da intensidade da luz por canal ajustável no dispositivo
--	---

Função	Função de aprendizagem para operação otimizada de lâmpadas fluorescentes compactas e luminárias LED pode ser ativada através do bus
--------	---

Tipo de ligação	Com terminais de encaixe QuickConnect
-----------------	---------------------------------------

Etiqueta	Porta-etiqueta grande
----------	-----------------------

Proteção	Proteção contra sobreaquecimento, sobrecarga e curto-círcuito
----------	---

Sustentabilidade

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----