




TYAS664AN



Univerzalni dimer 4x300W, 6 modula SECURE

Tehničke karakteristike

Napon

Radni napon preko busa	21 - 32 V
Ulazni napon	230 - 230 V

Električna struja

Nazivna struja In	5200 mA
-------------------	---------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Veza

Vrsta priključka/utikača	DRA (adapter za DIN šinu)
--------------------------	---------------------------

Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio	Ne
Vrsta veze	quickconnect

Postavke

Podržani način konfiguracije	ETS easy
------------------------------	-------------

Tekst

Osigurač	Zaštita od pregrijavanja (prikaz pomoću LED) Otpornost na kratki spoj i preopterećenje (prikaz pomoću LED)
Princip dimanja	Uključenje faze ili isključenje prema vrsti opterećenja, samoučeće Minimalne/maksimalne vrijednosti dimanja po kanalu se mogu podesiti na uređaju
Funkcija	Funkcija učenja za optimizirani rad kompaktnih fluorescentnih svjetiljki i LED rasvjetnih tijela može se aktivirati putem busa
Vrsta veze	Sa quickconnect ubodnim klemama
Označavanje	Veliko polje za označavanje
Zaštita	Sa zaštitom od pregrijavanja, preopterećenja i kratkog spoja

Dimenzije

Broj jedinica širine	8
----------------------	---

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----