


TYAS664AN



**ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PRO 4 ΕΞΟΔΩΝ 300W (H 4X60W CFL/LED)**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Τάση**

Τάση λειτουργίας μέσω bus	21 - 32 V
Τάση εισόδου	230 - 230 V

**Συχνότητα**

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Συνδεσιμότητα**

Με ασύρματο σύστημα KNX	Όχι
Είδος σύνδεσης	quickconnect

**Ρυθμίσεις**

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης	ETS easy
---------------------------------------	-------------

**Κείμενο**

Ασφάλεια	Προστασία υπερθέρμανσης (ένδειξη με χρήση LED) Με ασφάλεια έναντι βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης (ένδειξη με χρήση LED)
Αρχή ρύθμισης φωτισμού	Phase cut-on ή phase cut-off ανάλογα με τον τύπο φορτίου, αυτοεκμάθηση Ελάχιστες/μέγιστες τιμές ρύθμισης έντασης φωτισμού ανά κανάλι ρυθμιζόμενες στη συσκευή
Λειτουργία	Λειτουργία εκμάθησης για βελτιωμένο έλεγχο συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού και LED, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω του KNX
Είδος σύνδεσης	Με plug-inaκροδέκτες quickconnect
Επιγραφή	Μεγάλη ετικέτα
Ασφάλεια	Με προστασία έναντι υπερθέρμανσης, υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώματος

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----