



TXA114



Fonte alimentação 30V KNX DC + 24V DC

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos	4
-------------------	---

Intensidade de corrente

Corrente de saída	320 mA
-------------------	--------

Conectividade

Sistema bus RF KNX	Não
--------------------	-----

Tensão

Tensão de funcionamento	230 - 230 V
Tensão de saída	28 - 32 V

Ligações

Secção transversal de condutor flexível	0.75 - 2.5 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	0.75 - 2.5 mm ²

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Textos

Fusível	Com proteção eletrônica contra curto-circuito e sobrecarga
Ligação	Tem de ser conectado um condutor de terra protegido
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe QuickConnect

Power supply

Tensão de alimentação	230 V CA
-----------------------	----------

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim