



TXA114



Fonte alimentação 30V KNX DC + 24V DC

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos 4

Corrente elétrica

Corrente de saída 320 mA

Conetividade

Sistema bus RF KNX Não

Tensão

Tensão de funcionamento 230 - 230 V

Tensão de saída 28 - 32 V

Conexão

Secção transversal de condutor flexível 0.75 - 2.5 mm²

Secção transversal de condutor rígido 0.75 - 2.5 mm²

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Texto

Fusível Com proteção eletrónica contra curto-circuito e sobrecarga

Ligação Deve ser ligado um condutor de terra protegido

Tipo de ligação Com terminais de encaixe QuickConnect

Alimentação

Tensão de alimentação 230 V CA

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim