



ΤΧΑ114



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ KNX 2 ΕΞΟΔΩΝ (320mA+ 640mA) ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 4

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX Όχι

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα εξόδου 320 mA

Τάση

Τάση λειτουργίας 230 - 230 V

Τάση εξόδου 28 - 32 V

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 0.75 - 2.5 mm²

Διατομή άκαμπτου αγωγού 0.75 - 2.5 mm²

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Κείμενο

Ασφάλεια Ασφαλές έναντι ηλεκτρονικού βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης

Διακλάδωση Πρέπει να συνδεθεί προστατευμένος αγωγός γείωσης

Είδος σύνδεσης Με plug-inaκροδέκτες quickconnect

Τροφοδοσία

Τάση τροφοδοσίας 230 V AC

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι