



TXA114



Strömförsörjning KNX 1x 30V DC+1x 24V DC

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler 4

Anslutning

Med bussystem KNX radio Nej

Elektrisk ström

Utgångsström 320 mA

Spänning

Driftspänning 230 - 230 V

Utspänning 28 - 32 V

Anslutning

Area flexibel ledare 0.75 - 2.5 mm²

Area solid ledare 0.75 - 2.5 mm²

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45 °C

Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

Text

Säkring Med elektroniskt kortslutnings- överbelastningsskydd

Skarv Skyddsledare (jord) måste anslutas

Anslutningstyp Med quickconnect snabbanslutningar

Strömförsörjning

Driftspänning 230 V AC

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja