



TXA112



Alimentation Bus 30V TBTS 640 mA

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules

4

Courant électrique

Courant de sortie

640 mA

Connectivité

Système bus radio-KNX

Non

Tension

Tension de sortie

28 - 32 V

Raccordement

Section de raccordement en câble souple

0.75 - 2.5 mm²

Section de raccordement en câble rigide

0.75 - 2.5 mm²

Conditions d'utilisation

Température de service

-5 - 45 °C

Connectivité

Type de connection / prise

QuickConnect

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Alimentation électrique

Tension d'alimentation

230 V AC

Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui