



TXA112



Voedingsmodule KNX-bus (30 V=, 640 mA)

Technische karakteristieken

Capaciteit

Aantal modules 4

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF Nee

Elektrische Stroom

Uitgangsstroom 640 mA

Spanning

Uitgangsspanning 28 - 32 V

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider 0.75 - 2.5 mm²

Doorsnede stijve geleider 0.75 - 2.5 mm²

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Connectiviteit

Type connector/stekker Quickconnect

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Stroomvoorziening

Voedingsspanning 230 VAC

Duurzaamheid

REACH conform Ja

RoHS conform Ja