



TXA112



### Fuente de alimentación, 640 mA

#### Características técnicas

##### Capacidad

Número de módulos	4
-------------------	---

##### Conectividad

Con sistema de bus KNX radio	No
------------------------------	----

##### Corriente eléctrica

Corriente de salida	640 mA
---------------------	--------

##### Tensión

Tensión de salida	28 - 32 V
-------------------	-----------

##### Conexión

Sección transversal de conductor flexible	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
---	----------------------------

Sección transversal de conductor rígido	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
---	----------------------------

##### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

##### Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Quickconnect
--------------------------	--------------

##### Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

##### Power supply

Tensión de alimentación	230 V AC
-------------------------	----------

##### Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC	Sí
-----------------------	----

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----