



TXA112



Fuente de alimentación, 640 mA

Características técnicas

Capacidad

Número de módulos 4

Conectividad

Con sistema de bus KNX radio No

Corriente eléctrica

Corriente de salida 640 mA

Tensión

Tensión de salida 28 - 32 V

Conexión

Sección transversal de conductor flexible 0.75 - 2.5 mm²

Sección transversal de conductor rígido 0.75 - 2.5 mm²

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

Conectividad

Tipo de conexión Quickconnect

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Fuente de alimentación

Tensión de alimentación 230 V AC

Sostenibilidad

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí