



TXA112



KNX e/s Zasilacz KNX 1 x 30V DC, 640mA

Właściwości techniczne

Pojemność

Liczba modułów 4

Prąd elektryczny

Prąd wyjściowy 640 mA

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio Nie

Napięcie

Napięcie wyjściowe 28 - 32 V

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 0.75 - 2.5 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 0.75 - 2.5 mm²

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Łączność

Typ połączenia quickconnect

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Zasilanie

Napięcie zasilania 230 V AC

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak