



TXA112



Voedingsmodule KNX-bus (30 V=, 640 mA)

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Stroom / temperatuur

Uitgangsstroom	640 mA
----------------	--------

Spanning

Uitgangsspanning	28 - 32 V
------------------	-----------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.75 - 2.5 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.75 - 2.5 mm ²

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	quickconnect
---------------	--------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Voeding

Voedingsspanning	230 VAC
------------------	---------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja