



TXA112



Voedingsmodule KNX-bus (30 V=, 640 mA)

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules 4

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Nee

Stroom / temperatuur

Uitgangsstroom 640 mA

Spanning

Uitgangsspanning 28 - 32 V

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 0.75 - 2.5 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 0.75 - 2.5 mm²

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze quickconnect

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Voeding

Voedingsspanning 230 VAC

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja