



TXA112



Fonte alimentação KNX 640mA

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos	4
-------------------	---

Intensidade de corrente

Corrente de saída	640 mA
-------------------	--------

Conectividade

Sistema bus RF KNX	Não
--------------------	-----

Tensão

Tensão de saída	28 - 32 V
-----------------	-----------

Ligações

Secção transversal de condutor flexível	0.75 - 2.5 mm ²
---	----------------------------

Secção transversal de condutor rígido	0.75 - 2.5 mm ²
---------------------------------------	----------------------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

Conectividade

Tipo de ligações	QuickConnect
------------------	--------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Power supply

Tensão de alimentação	230 V CA
-----------------------	----------

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----