



TXA112



Napájecí zdroj 640 mA

Technické vlastnosti

Kapacita

Počet modulů	4
--------------	---

Konektivita

Se sběrnicevým systémem KNX RF	Ne
--------------------------------	----

Elektrický proud

Výstupní proud	640 mA
----------------	--------

Napětí

Výstupní napětí	28 - 32 V
-----------------	-----------

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	0.75 - 2.5 mm ²
----------------------------	----------------------------

Průřez plného vodiče	0.75 - 2.5 mm ²
----------------------	----------------------------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Konektivita

Typ připojení	quickconnect
---------------	--------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Napájení 230 V, záložní baterie 10 let

Napájecí napětí	230 V AC
-----------------	----------

Udržitelnost

Bez REACH-SVHC	Ano
----------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----