



TXA112



ΤΡΟΦΟΔ/ΚΟ KNX 30V DC 640mA

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 4

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX Όχι

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα εξόδου 640 mA

Τάση

Τάση εξόδου 28 - 32 V

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 0.75 - 2.5 mm²

Διατομή άκαμπτου αγωγού 0.75 - 2.5 mm²

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης quickconnect

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Τροφοδοσία

Τάση τροφοδοσίας 230 V AC

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι